

Garant**Stikdrejeholder, højre, Skaftbredde / stikbredde w: 25/1,5mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 273757 25/1,5 |
| GTIN | 4045197720191 |
| Artikelklasse | 21W |

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Bemærk:

Fra 19,5 mm stikdybde (til stikbredde 3 mm) eller fra 24,5 mm stikdybde (fra stikbredde 4 mm) kommer 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser. Anvend stikdrejeplatter med ét skær nr. 273656 – 273670 ved behov.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Indstiksdybde t_{maks} | 10,5 mm |
| Funktionsbredde L_4 | 26,5 mm |
| Skrue | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Stikbredde W | 1,5 mm |
| Hovedlængde L_1 | 29 mm |
| Samlet længde L | 150 mm |
| Skaftbredde b | 25 mm |
| Indsatstype | højre |
| Indvendig køling | nej |
| aksial stikning mulig | ja |

Produkttype

Skærholder

Tilbehør8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel
længde 50 mm

659874 50

Klemmeskrue Type 6

279815 6

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 1600 cNm

659906 1600

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX25

674248 TX25

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 1600 cNm

659957 1600