

Garant**Stikdrejeholder, Venstre, Skaftbredde / stikbredde w: 25/1,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273758 25/1,5
GTIN	4045197720337
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Bemærk:

Fra 19,5 mm stikdybde (til stikbredde 3 mm) eller fra 24,5 mm stikdybde (fra stikbredde 4 mm) kommer 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser. Anvend stikdrejeplatter med ét skær nr. 273656 – 273670 ved behov.

Teknisk beskrivelse

Indstiksdybde t_{maks}	10,5 mm
Stikbredde W	1,5 mm
Funktionsbredde L_4	26,5 mm
Hovedlængde L_1	29 mm
Skrue	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Samlet længde L	150 mm
Skaftbredde b	25 mm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	ja

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX25

674248 TX25

8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel
længde 50 mm

659874 50

Klemmeskrue Type 6

279815 6

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 1600 cNm

659906 1600

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 1600 cNm

659957 1600