

**Trækspændetænger runde, DIN 6341, 386 E, Spænde-Ø: 18mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 329755 18 |
| GTIN | 4062406104825 |
| Artikelklasse | 32B |

Beskrivelse**Udførelse:**

Spændetænger, **profil rund 1 mm stigende. Ved bestilling angives den ønskede spænde-Ø.**
Trapezgevind

Norm:

DIN 6341

Nøjagtighed:

Rundløbstolerancer: D = 1 til 10 mm = 0,02 mm D = 10 til 30 mm = 0,03 mm D = 30 til 60 mm = 0,04 mm

Bemærk:

Andre diametre og former (f.eks. 4-kant eller 6-kant) **på forespørgsel!**

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|-------------|
| F | 32 mm |
| Vinkel α | 20 grader |
| Samlet længde L | 115 mm |
| K | 45 mm |
| Trapezgevind G | Tr32×1,5 mm |
| Norm | DIN 6341 |
| Type | 386 E |
| Produkttype | Spændehoved |

