

Garant**Værktøjsholdere til korthulsbor Form ADB, SK 40, Til skaft-Ø D1: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301285 25
GTIN	4062406104955
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Gevindstiftens placering i forhold til den koniske forsækning i korthulsboret er forskudt med 0,4 mm.**
- **Ved fastspænding spændes den forstørrede anlægs-Ø mod anlægsfladen.**
- **Den derved opnåede bedre støtte muliggør en højere tilspænding.**
- **Høj rundløbsnøjagtighed takket være 3 µm planslebet anlægsflade.**
- **Med RFID/balluff-chip-boring.**

Anvendelse:

Til fastgørelse af alle korthulsbor, der er standardiserede iht. DIN 6595, del 1.

Passer til:

Alle korthulsbor med cylinderskaft iht. DIN 6595, del 1.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, reserveskruer nr. 309907, 309908.

Teknisk beskrivelse

Til skaft-Ø D ₁	25 mm
Udragende længde, A-mål	70 mm
Udvendig Ø D	45 mm
Adapter	SK 40

Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Balluffchip-boring	ja
Produkttype	Korthulsbor-holder

Tilbehør

Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Nøgle til ER-minimøtrik Til ER-spændetangspatron 25	309740 25
ER-spændenøgle1/2 tomme not Til ER-spændetangspatron 40	309700 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Momentnøgled med reverserbar skralde Maks. moment 200 Nm	656050 200

Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
ER-spændenøgle1/2 tomme not Til ER-spændetangspatron 25	309700 25
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 25	309680 25
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 40	309680 40
Momentindsats til ER-mini-møtrikker Til ER-spændetangspatron 25	309745 25
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40