

Garant**Værktøjsholdere til korthulsbor Form ADB, SK 50, Til skaft-Ø D1: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301287 20
GTIN	4062406104986
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Gevindstiftens placering i forhold til den koniske forsækning i korthulsboret er forskudt med 0,4 mm.**
- **Ved fastspænding spændes den forstørrede anlægs-Ø mod anlægsfladen.**
- **Den derved opnåede bedre støtte muliggør en højere tilspænding.**
- **Høj rundløbsnøjagtighed takket være 3 µm planslebet anlægsflade.**
- **Med RFID/balluff-chip-boring.**

Infotekst:

WSP-korthulsbor
Værktøjsholder
Slebet kontaktflade.
Form ADB

Anvendelse:

Til fastgørelse af alle korthulsbor, der er standardiserede iht. DIN 6595, del 1.

Passer til:

Alle korthulsbor med cylinderskaft iht. DIN 6595, del 1.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, reserveskruer nr. 309907, 309908.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	70 mm
-------------------------	-------

Udvendig Ø D	40 mm
Til skaft-Ø D ₁	20 mm
Adapter	SK 50
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Balluffchip-boring	ja
Produkttype	Korthulsbor-holder

Tilbehør

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50
Momentnøgled med reverserbar skralde Maks. moment 200 Nm	656050 200
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50	308605 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Antræksboltetætnet Passer til konus 50	308660 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50	308720 50
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
	308820 50

Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere
DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50

Antræksbolte Form A Passer til konus 50	308600 50
Antræksbolte form B Passer til konus 50	308640 50
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50