

**Garant****Værktøjsholdere til korthulsbor Form ADB, SK 40, Til skaft-Ø D1: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301285 40
GTIN	4062406104979
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Gevindstiftens placering i forhold til den koniske forsækning i korthulsboret er forskudt med 0,4 mm.**
- **Ved fastspænding spændes den forstørrede anlægs-Ø mod anlægsfladen.**
- **Den derved opnåede bedre støtte muliggør en højere tilspænding.**
- **Høj rundløbsnøjagtighed takket være 3 µm planslebet anlægsflade.**
- **Med RFID/balluff-chip-boring.**

**Anvendelse:**

**Til fastgørelse af alle korthulsbor, der er standardiserede iht. DIN 6595, del 1.**

**Passer til:**

Alle korthulsbor med cylinderskaft iht. DIN 6595, del 1.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, reserveskruer nr. 309907, 309908.

**Teknisk beskrivelse**

Udvendig Ø D	60 mm
Til skaft-Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Udragende længde, A-mål	115 mm
Adapter	SK 40

Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Balluffchip-boring	ja
Produkttype	Korthulsbor-holder

## Tilbehør

AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 40	309680 40
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Momentnøglemed reverserbar skralde Maks. moment 200 Nm	656050 200
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
ER-spændenøgle1/2 tomme not Til ER-spændetangspatron 40	309700 40

Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40