

Garant**Stikdrejeholder, højre, Skaftbredde / stikbredde w: 12/1,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273757 12/1,5
GTIN	4045197720160
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Bemærk:

Fra 19,5 mm stikdybde (til stikbredde 3 mm) eller fra 24,5 mm stikdybde (fra stikbredde 4 mm) kommer 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser. Anvend stikdrejeplatter med ét skær nr. 273656 – 273670 ved behov.

Teknisk beskrivelse

Skrue	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Indstiksdybde t_{maks}	10,5 mm
Hovedlængde L_1	28,5 mm
Funktionsbredde L_4	12 mm
Stikbredde W	1,5 mm
Samlet længde L	150 mm
Skaftbredde b	12 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	ja

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Klemmeskrue Type 4

279815 4

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500