

**Fladgribermagnet med boring, neodym, Ø: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085932 32
GTIN	5012095608509
Artikelklasse	08Q

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Temperaturbestandig op til maks. 80 °C.
- Forzinket overflade, magnetkerne i Neodym.
- Afskærmet flad magnet med 3- til 6-dobbelt holdekraft i forhold til gribere af hård ferrit.

**Anvendelse:**

Til spænding, montering og indbygning via fastgøring med skruer.

**Teknisk beskrivelse**

Ø	32 mm
maks. temperaturbestandighed	80 °C
Nom. holdekraft	310 N
Højde	7 mm
Borings-Ø	5,5 mm
Materiale, magnetkerne	neodym
Produkttype	Fladgribermagnet

