

**Garant****Stikdrejeholder, højre, Skaftbredde / stikbredde w: 16/1,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273757 16/1,5
GTIN	4045197720177
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

**Bemærk:**

Fra 19,5 mm stikdybde (til stikbredde 3 mm) eller fra 24,5 mm stikdybde (fra stikbredde 4 mm) kommer 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser. Anvend stikdrejeplatter med ét skær nr. 273656 – 273670 ved behov.

**Teknisk beskrivelse**

Stikbredde W	1,5 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	16 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	30 mm
Skrue	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Indstikdybde t <sub>maks</sub>	10,5 mm
Samlet længde L	100 mm
Skaftbredde b	16 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	ja

Produkttype

Skærholder

**Tilbehør**

Klemmeskrue Type 4

279815 4

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 500 cNm

659957 500