

**Borestangsråemne Form A, BT 40, A-mål: 250mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302889 250
GTIN	4062406105044
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

Konusdorn med krave hærdet og slebet. Skaft, blødt til efterbearbejdning.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	250 mm
Udvendig Ø D	63 mm
Spænde-Ø D ₁	63 mm
Adapter	BT 40
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339
Form	A
Produkttype	Borestangsråemne

Tilbehør

Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
--	-----------

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40