

Garant**Værktøjsholdere til korthulsbor Form ADB, BT 50, Til skaft-Ø D1: 20mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 303129 20 |
| GTIN | 4062406105198 |
| Artikelklasse | 31A |

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Alle skafter slebne efter hærkning.**
- **Gevindstiftens placering i forhold til den koniske forsækning i korthulsboret er forskudt med 0,4 mm.**
- **Ved fastspænding spændes den forstørrede anlægs-Ø mod anlægsfladen.**
- **Den derved opnåede bedre støtte muliggør en højere tilspænding.**
- **Høj rundløbsnøjagtighed takket være 3 µm planslebet anlægsflade.**

Anvendelse:

Til fastgørelse af alle korthulsbor, der er standardiserede iht. DIN 6595, del 1.

Passer til:

Alle korthulsbor med cylinderskaft iht. DIN 6595, del 1.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802. Reserveskruer nr. 309907; 309908.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|-----------|
| Udragende længde, A-mål | 90 mm |
| Udvendig Ø D | 40 mm |
| Til skaft-Ø D ₁ | 20 mm |
| Adapter | BT 50 |
| Holder-standard | JIS B6339 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Holder-standard | ISO 7388-2 |
| Form | ADB |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min ⁻¹ |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Produkttype | Korthulsbor-holder |

Tilbehør

| | |
|--|-----------|
| Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50 | 308830 50 |
| Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50 | 308820 50 |
| Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50 | 308785 50 |
| Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50 | 308765 50 |
| Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50 | 308760 50 |
| Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50 | 308795 50 |
| Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50 | 308790 50 |