

**Garant****Værktøjsholdere til korthulsbor, HSK-A 63, Til skaft-Ø D1: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	307005 20
GTIN	4062406105235
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Positionen af gevindstiften over for konusforsænkningen i korthulsboret er forskudt med 0,4 mm. **Ved tilspænding spændes kraven på korthulsborskafte mod kontaktfladen. Desuden er anlægs-Ø forøget** sammenlignet med almindelige værktøjsholdere.

**Anvendelse:**

**Til fastgørelse af alle korthulsbor, der er standardiserede iht. DIN 6595, del 1.**

**Passer til:**

Alle korthulsbor med cylinderskaft iht. DIN 6595, del 1.

**Specialtilbehør:**

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, reserveskruer nr. 309907 og 309908.

**Teknisk beskrivelse**

Udvendig Ø D	40 mm
Til skaft-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Udragende længde, A-mål	80 mm
Adapter	HSK-A 63
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69893
Form	A

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Korthulsbor-holder

---

## Tilbehør

HSK-kølemiddelrør Til HSK 63	309880 63
------------------------------	-----------