

Garant**Værktøjsholdere til korthulsbor Form ADB, BT 40, Til skaft-Ø D1: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303128 20
GTIN	4062406105150
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Alle skafter slebne efter hærkning.**
- **Gevindstiftens placering i forhold til den koniske forsækning i korthulsboret er forskudt med 0,4 mm.**
- **Ved fastspænding spændes den forstørrede anlægs-Ø mod anlægsfladen.**
- **Den derved opnåede bedre støtte muliggør en højere tilspænding.**
- **Høj rundløbsnøjagtighed takket være 3 µm planslebet anlægsflade.**

Anvendelse:

Til fastgørelse af alle korthulsbor, der er standardiserede iht. DIN 6595, del 1.

Passer til:

Alle korthulsbor med cylinderskaft iht. DIN 6595, del 1.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802. Reserveskruer nr. 309907; 309908.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	72 mm
Til skaft-Ø D ₁	20 mm
Udvendig Ø D	40 mm
Adapter	BT 40
Holder-standard	JIS B6339

Holder-standard	ISO 7388-2
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Korthulsbor-holder

Tilbehør

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40