

Garant**Værktøjsholdere til korthulsbor, HSK-A 100, Til skaft-Ø D1: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	307007 25
GTIN	4062406105280
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Positionen af gevindstiften over for konusforsænkningen i korthulsboret er forskudt med 0,4 mm. **Ved tilspænding spændes kraven på korthulsborskafte mod kontaktfladen. Desuden er anlægs-Ø forøget** sammenlignet med almindelige værktøjsholdere.

Anvendelse:

Til fastgørelse af alle korthulsbor, der er standardiserede iht. DIN 6595, del 1.

Passer til:

Alle korthulsbor med cylinderskaft iht. DIN 6595, del 1.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, reserveskruer nr. 309907 og 309908.

Teknisk beskrivelse

Til skaft-Ø D ₁	25 mm
Udragende længde, A-mål	95 mm
Udvendig Ø D	45 mm
Adapter	HSK-A 100
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69893
Form	A

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Korthulsbor-holder

Tilbehør

HSK-kølemiddelrør Til HSK 100	309880 100
-------------------------------	------------