

**Garant****Værktøjsholder til påskruningsfræser med gevind, SK 40, Gevind M × længde L1: M10X25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301303 M10X25
GTIN	4062406105372
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Konisk konstruktion.

**Anvendelse:**

Til skruefræser med gevind.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820– 308835.

**Teknisk beskrivelse**

Nyttelængde L <sub>1</sub>	25 mm
Borings-Ø D <sub>1</sub> , tolerance IT6	10,5 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Gevind M	M10×25
Udragende længde, A-mål	44 mm
Udvendig Ø D	20 mm
Adapter	SK 40
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Påskruningsfræser-holder

## Tilbehør

AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
Momentindsats til ER-mini-møtrikker Til ER-spændetangspatron 25	309745 25
ER-spændenøgle1/2 tomme not Til ER-spændetangspatron 40	309700 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
ER-spændenøgle1/2 tomme not Til ER-spændetangspatron 25	309700 25
ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 25	309680 25
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 40	309680 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40

Momentnøglemed reverserbar skralde Maks. moment 200 Nm	656050 200
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Nøgle til ER-minimøtrik Til ER-spændetangspatron 25	309740 25
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40