

Garant**Værktøjsholder til påskruningsfræser med gevind, SK 40, Gevind M × længde L1: M16X25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301303 M16X25
GTIN	4062406105495
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Konisk konstruktion.

Anvendelse:

Til skruefræser med gevind.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820– 308835.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	44 mm
Nyttelængde L ₁	25 mm
Borings-Ø D ₁ , tolerance IT6	17 mm
L ₂	5 mm
Gevind M	M16×25
Udvendig Ø D	29 mm
Ø D ₂	29 mm
Adapter	SK 40
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Påskruningsfræser-holder

Tilbehør

AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 25	309680 25
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Nøgle til ER-minimøtrik Til ER-spændetangspatron 25	309740 25
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 40	309680 40
ER-spændenøgle1/2 tomme not Til ER-spændetangspatron 25	309700 25
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Momentindsats til ER-mini-møtrikker Til ER-spændetangspatron 25	309745 25
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Momentnøgled med reverserbar skralde Maks. moment 200 Nm	656050 200
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40

Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
ER-spændenøgle1/2 tomme not Til ER-spændetangspatron 40	309700 40