

Garant**Værktøjsholder til påskruningsfræser med gevind, SK 40, Gevind M × længde L1: M8X100****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301303 M8X100
GTIN	4062406105358
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Konisk konstruktion.

Anvendelse:

Til skruefræser med gevind.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820– 308835.

Spåntagningsstrategi: HSC

Udragende længde, A-mål: 119 mm

Borings-Ø D₁, tolerance IT6: 8,5 mmØ D₂: 13 mm

Udvendig Ø D: 25 mm

Nyttelængde L₁: 100 mmL₂: 5 mm**Teknisk beskrivelse**

Udvendig Ø D	25 mm
Gevind M	M8×100
Udragende længde, A-mål	119 mm
Borings-Ø D ₁ , tolerance IT6	8,5 mm
L ₂	5 mm

Nyttelængde L ₁	100 mm
Ø D ₂	13 mm
Adapter	SK 40
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Påskruningsfræser-holder

Tilbehør

Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40	308700 40
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 40	308810 40
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 40	308605 40
Antræksbolte tætnet Passer til konus 40	308660 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40	308720 40
ER-spændenøgle 1/2 tomme not Til ER-spændetangpatron 40	309700 40
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308812 40
Antræksbolte form B Passer til konus 40	308640 40
	308820 40

Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40

Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308760 40
Antræksbolte Mazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308785 40
Momentnøgle med reverserbar skralde Maks. moment 200 Nm	656050 200
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308801 40
ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 40	309680 40
Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308790 40
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308795 40
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Antræksbolte Form A Passer til konus 40	308600 40
Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Antræksbolte tætnet Passer til konus 40	308635 40