

Garant**Værktøjsholder til påskruningsfræser med gevind, SK 50, Gevind M × længde L1: M16X100****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301304 M16X100
GTIN	4062406105624
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Konisk konstruktion.

Anvendelse:

Til skruefræser med gevind.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820– 308835.

Teknisk beskrivelse

L ₂	10 mm
Borings-Ø D ₁ , tolerance IT6	17 mm
Nyttelængde L ₁	100 mm
Udragende længde, A-mål	119 mm
Ø D ₂	29 mm
Gevind M	M16×100
Udvendig Ø D	36 mm
Adapter	SK 50
Holder-standard	ISO 7388-1

Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Påskruningsfræser-holder

Tilbehør

Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Antræksboltetætnet Passer til konus 50	308660 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50
Antræksbolteform B Passer til konus 50	308640 50
Momentnøgled med reverserbar skralde Maks. moment 200 Nm	656050 200
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50
AntræksbolteForm A Passer til konus 50	308600 50
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50	308720 50
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50	308605 50
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50

308765 50