

**Garant****Værktøjsholder til påskruningsfræser med gevind, SK 50, Gevind M × længde L1: M16X50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301304 M16X50
GTIN	4062406105617
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Konisk konstruktion.

**Anvendelse:**

Til skruefræser med gevind.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820– 308835.

**Teknisk beskrivelse**

Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Borings-Ø D <sub>1</sub> , tolerance IT6	17 mm
Nyttelængde L <sub>1</sub>	50 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Udvendig Ø D	34 mm
Gevind M	M16×50
Udragende længde, A-mål	69 mm
Adapter	SK 50
Holder-standard	ISO 7388-1

Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Påskruningsfræser-holder

## Tilbehør

Antræksboltetætnet Passer til konus 50	308660 50
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
AntræksbolteForm A Passer til konus 50	308600 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
Antræksbolteform B Passer til konus 50	308640 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50	308720 50
Momentnøgled med reverserbar skralde Maks. moment 200 Nm	656050 200
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50

Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50

308605 50