

**Garant****Værktøjsholder til påskruningsfræser med gevind, BT 40, Gevind M × nyttelængde L1: M8X25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303139 M8X25
GTIN	4062406105679
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Alle skafter slebne efter hærkning.

**Anvendelse:**

Til skruefræser med gevind.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802.

Spåntagningsstrategi: HSC

Udragende længde, A-mål: 52 mm

Borings-Ø D<sub>1</sub>, tolerance IT6: 8,5 mm

Ø D<sub>2</sub>: 13 mm

Udvendig Ø D: 15 mm

Nyttelængde L<sub>1</sub>: 25 mm

L<sub>2</sub>: 5 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevind M	M8×25
Udragende længde, A-mål	52 mm
Borings-Ø D <sub>1</sub> , tolerance IT6	8,5 mm
Udvendig Ø D	15 mm
Nyttelængde L <sub>1</sub>	25 mm

L <sub>2</sub>	5 mm
Ø D <sub>2</sub>	13 mm
Adapter	BT 40
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Påskruningsfræser-holder

## Tilbehør

Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændebolt Hurco 60° med boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308803 40
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Spændebolt Hurco 60° med pasning tætnet Passer til konus 40	308804 40
Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308790 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308760 40
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 40	308810 40
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308780 40
Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til konus 40	308802 40
	308805 40

Spændebolt Hurco 90° med boring og pasning tætnet  
Passer til konus 40

Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til  
konusdornstørrelse 40

308830 40

Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til  
konusdornstørrelse 40

308812 40

Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40

308765 40

Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40

308795 40

Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40

308785 40