

Garant**Værktøjsholder til påskruningsfræser med gevind, BT 40, Gevind M × nyttelængde L1: M6X75****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303139 M6X75
GTIN	4062406105662
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle skafter slebne efter hærkning.

Anvendelse:

Til skruefræser med gevind.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802.

Spåntagningsstrategi: HSC

Udragende længde, A-mål: 102 mm

Borings-Ø D₁, tolerance IT6: 6,5 mm

Ø D₂: 10 mm

Udvendig Ø D: 23 mm

Nyttelængde L₁: 75 mm

L₂: 5 mm

Teknisk beskrivelse

Nyttelængde L ₁	75 mm
L ₂	5 mm
Udragende længde, A-mål	102 mm
Udvendig Ø D	23 mm
Gevind M	M6x75

Borings-Ø D ₁ , tolerance IT6	6,5 mm
Ø D ₂	10 mm
Adapter	BT 40
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Påskruningsfræser-holder

Tilbehør

Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 40	308810 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændebolt Hurco 60° med boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308803 40
Spændebolt Hurco 90° med boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308805 40
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308812 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308795 40

Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308790 40
Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308780 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændebolt Hurco 60° med pasning tætnet Passer til konus 40	308804 40
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308785 40