

**Garant****Værktøjsholder til påskruningsfræser med gevind, BT 40, Gevind M × nyttelængde L1: M10X25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303139 M10X25
GTIN	4062406105709
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Alle skafter slebne efter hærkning.

**Anvendelse:**

Til skruefræser med gevind.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802.

Spåntagningsstrategi: HSC

Udragende længde, A-mål: 52 mm

Borings-Ø D<sub>1</sub>, tolerance IT6: 10,5 mm

Ø D<sub>2</sub>: 18 mm

Udvendig Ø D: 20 mm

Nyttelængde L<sub>1</sub>: 25 mm

L<sub>2</sub>: 5 mm

**Teknisk beskrivelse**

Udragende længde, A-mål	52 mm
Nyttelængde L <sub>1</sub>	25 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Udvendig Ø D	20 mm
Gevind M	M10×25

Borings-Ø D <sub>1</sub> , tolerance IT6	10,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Adapter	BT 40
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Påskruningsfræser-holder

## Tilbehør

Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet Passer til konus 40	308806 40
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 40	308810 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308790 40
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308780 40
Spændebolt Hurco 60° med pasning tætnet Passer til konus 40	308804 40
Spændebolt Hurco 60° med boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308803 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308795 40
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308785 40

Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308812 40
Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændebolt Hurco 90° med boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308805 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308760 40