

Garant**Værktøjsholder til påskruningsfræser med gevind, BT 40, Gevind M × nyttelængde L1: M16X25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303139 M16X25
GTIN	4062406105761
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle skafter slebne efter hærkning.

Anvendelse:

Til skruefræser med gevind.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802.

Spåntagningsstrategi: HSC

Udragende længde, A-mål: 52 mm

Borings-Ø D₁, tolerance IT6: 17 mm

Ø D₂: 29 mm

Udvendig Ø D: 29 mm

Nyttelængde L₁: 25 mm

L₂: 5 mm

Teknisk beskrivelse

Nyttelængde L ₁	25 mm
Ø D ₂	29 mm
Udvendig Ø D	29 mm
L ₂	5 mm
Borings-Ø D ₁ , tolerance IT6	17 mm

Gevind M	M16×25
Udragende længde, A-mål	52 mm
Adapter	BT 40
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Påskruningsfræser-holder

Tilbehør

Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308790 40
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 40	308810 40
Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308812 40
Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændebolt Hurco 60° med boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308803 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændebolt Hurco 90° med boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308805 40

Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308780 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Spændebolt Hurco 60° med pasning tætnet Passer til konus 40	308804 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308795 40
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308785 40