



Grundelement MK-skaft, med indvendig køling, 3×D, Type: 12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	232272 12
GTIN	4062406105860
Artikelklasse	22G

Beskrivelse

Udførelse:

Med indvendig køling.

Ligenotet.**Bemærk:**

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Indvendig køling: ja

Antal skær Z: 2

Ø-område D_c: 12 - 12,5 mm

Nyttelængde L₁: 31,8 mm

Morsekonus MK, størrelse: 2

Spændeskruer: 232990 TX7

Teknisk beskrivelse

Spændeskruer	232990 TX7
Ø-område D _c	12 - 12,5 mm
Morsekonus MK, størrelse	2
Nyttelængde L ₁	31,8 mm
Antal skær Z	2
Udførelse	3×D
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	ja

Produkttype

Vendeplattebor