

**Grundelement MK-skaft, med indvendig køling, 1,5×D, Type: 48****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	232271 48
GTIN	4062406105853
Artikelklasse	22G

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med indvendig køling.

**Ligenotet.****Bemærk:**

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Indvendig køling: ja

Antal skær Z: 2

Ø-område D<sub>c</sub>: 48 - 65 mm

Nyttelængde L<sub>1</sub>: 97,5 mm

Morsekonus MK, størrelse: 5

Spændeskruer: 232990 TX20

**Teknisk beskrivelse**

Morsekonus MK, størrelse	5
Ø-område D <sub>c</sub>	48 - 65 mm
Spændeskruer	232990 TX20
Nyttelængde L <sub>1</sub>	97,5 mm
Antal skær Z	2
Udførelse	1,5×D
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	ja

Produkttype

Vendeplattebor