

**Grundelement MK-skaft, med indvendig køling, 1,5×D, Type: 12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	232271 12
GTIN	4062406104504
Artikelklasse	22G

Beskrivelse**Udførelse:**

Med indvendig køling.

Ligenotet.**Bemærk:**

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Indvendig køling: ja

Antal skær Z: 2

Ø-område D_c: 12 - 12,5 mm

Nyttelængde L₁: 18,8 mm

Morsekonus MK, størrelse: 2

Spændeskruer: 232990 TX7

Teknisk beskrivelse

Spændeskruer	232990 TX7
Morsekonus MK, størrelse	2
Ø-område D _c	12 - 12,5 mm
Nyttelængde L ₁	18,8 mm
Antal skær Z	2
Udførelse	1,5×D
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	ja

Produkttype

Vendeplattebor