



## Grundelement MK-skaft, med indvendig køling, 5×D, Type: 13



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	232273 13
GTIN	4062406105938
Artikelklasse	22G

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Med indvendig køling.

#### Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Indvendig køling: ja

Antal skær Z: 2

Ø-område D<sub>c</sub>: 13 - 17,5 mm

Nyttelængde L<sub>1</sub>: 63,5 mm

Morsekonus MK, størrelse: 2

Spændeskruer: 232990 TX8

### Teknisk beskrivelse

Nyttelængde L <sub>1</sub>	63,5 mm
Morsekonus MK, størrelse	2
Spændeskruer	232990 TX8
Ø-område D <sub>c</sub>	13 - 17,5 mm
Antal skær Z	2
Udførelse	5×D
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

