



Grundelement MK-skaft, med indvendig køling, 5×D, Type: 36



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	232273 36
GTIN	4062406105969
Artikelklasse	22G

Beskrivelse

Udførelse:

Med indvendig køling.

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Indvendig køling: ja

Antal skær Z: 2

Ø-område D_c: 36 - 47 mm

Nyttelængde L₁: 209,5 mm

Morsekonus MK, størrelse: 4

Spændeskruer: 232990 TX20

Teknisk beskrivelse

Morsekonus MK, størrelse	4
Nyttelængde L ₁	209,5 mm
Spændeskruer	232990 TX20
Ø-område D _c	36 - 47 mm
Antal skær Z	2
Udførelse	5×D
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

