



## Grundelement MK-skaft, med indvendig køling, 12×D, Type: 13



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	232275 13
GTIN	4062406106058
Artikelklasse	22G

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Med indvendig køling.

**Bemærk:**

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Reducér tilspændingsværdier  $f$  med 10% og  $v_c$ -værdier med 30%.

Indvendig køling: ja

Antal skær Z: 2

Ø-område  $D_c$ : 13 - 17,5 mm

Nyttelængde  $L_1$ : 156 mm

Morsekonus MK, størrelse: 2

Spændeskruer: 232990 TX8

### Teknisk beskrivelse

Spændeskruer	232990 TX8
Ø-område $D_c$	13 - 17,5 mm
Nyttelængde $L_1$	156 mm
Morsekonus MK, størrelse	2
Antal skær Z	2
Udførelse	12×D
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

