

**Grundelement MK-skaft, med indvendig køling, 12×D, Type: 25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	232275 25
GTIN	4062406106072
Artikelklasse	22G

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med indvendig køling.

**Bemærk:**

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Reducér tilspændingsværdier  $f$  med 10% og  $v_c$ -værdier med 30%.

Indvendig køling: ja

Antal skær Z: 2

Ø-område  $D_c$ : 25 - 35 mm

Nyttelængde  $L_1$ : 300 mm

Morsekonus MK, størrelse: 4

Spændeskruer: 232990 TX15

**Teknisk beskrivelse**

Ø-område $D_c$	25 - 35 mm
Spændeskruer	232990 TX15
Morsekonus MK, størrelse	4
Nyttelængde $L_1$	300 mm
Antal skær Z	2
Udførelse	12×D
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

