

**Grundelement MK-skaft, med indvendig køling, 8xD, Type: 13****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 232274 13     |
| GTIN                | 4062406105990 |
| Artikelklasse       | 22G           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med indvendig køling.

**Bemærk:**

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Reducér tilspændingsværdier  $f$  med 5 % og  $v_c$ -værdier med 10 %.

Indvendig køling: ja

Antal skær Z: 2

Ø-område  $D_c$ : 13 - 17,5 mm

Nyttelængde  $L_1$ : 114,3 mm

Morsekonus MK, størrelse: 2

Spændeskruer: 232990 TX8

**Teknisk beskrivelse**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Ø-område $D_c$           | 13 - 17,5 mm |
| Spændeskruer             | 232990 TX8   |
| Nyttelængde $L_1$        | 114,3 mm     |
| Morsekonus MK, størrelse | 2            |
| Antal skær Z             | 2            |
| Udførelse                | 8xD          |
| Skaft                    | Morsekonus   |
| Indvendig køling         | ja           |

Produkttype

Vendeplattebor