

**Grundelement MK-skaft, med indvendig køling, 8xD, Type: 25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	232274 25
GTIN	4062406106010
Artikelklasse	22G

Beskrivelse**Udførelse:**

Med indvendig køling.

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Reducér tilspændingsværdier f med 5 % og v_c -værdier med 10 %.

Indvendig køling: ja

Antal skær Z: 2

Ø-område D_c : 25 - 35 mm

Nyttelængde L_1 : 289 mm

Morsekonus MK, størrelse: 4

Spændeskruer: 232990 TX15

Teknisk beskrivelse

Ø-område D_c	25 - 35 mm
Nyttelængde L_1	289 mm
Spændeskruer	232990 TX15
Morsekonus MK, størrelse	4
Antal skær Z	2
Udførelse	8xD
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	ja

Produkttype

Vendeplattebor