



Grundelement MK-skaft, med indvendig køling, 8xD, Type: 18



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 232274 18 |
| GTIN | 4062406106003 |
| Artikelklasse | 22G |

Beskrivelse

Udførelse:

Med indvendig køling.

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Reducér tilspændingsværdier f med 5 % og v_c -værdier med 10 %.

Indvendig køling: ja

Antal skær Z: 2

Ø-område D_c : 18 - 24 mm

Nyttelængde L_1 : 273,1 mm

Morsekonus MK, størrelse: 3

Spændeskruer: 232990 TX9

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------|------------|
| Spændeskruer | 232990 TX9 |
| Nyttelængde L_1 | 273,1 mm |
| Ø-område D_c | 18 - 24 mm |
| Morsekonus MK, størrelse | 3 |
| Antal skær Z | 2 |
| Udførelse | 8xD |
| Skaft | Morsekonus |
| Indvendig køling | ja |

Produkttype

Vendeplattebor