



## Grundelement MK-skaft, med indvendig køling, 3×D, Type: 25



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	232272 25
GTIN	4062406105891
Artikelklasse	22G

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Med indvendig køling.

**Ligenotet.****Bemærk:**

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Indvendig køling: ja

Antal skær Z: 2

Ø-område D<sub>c</sub>: 25 - 35 mm

Nyttelængde L<sub>1</sub>: 85,7 mm

Morsekonus MK, størrelse: 4

Spændeskruer: 232990 TX15

### Teknisk beskrivelse

Spændeskruer	232990 TX15
Nyttelængde L <sub>1</sub>	85,7 mm
Morsekonus MK, størrelse	4
Ø-område D <sub>c</sub>	25 - 35 mm
Antal skær Z	2
Udførelse	3×D
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	ja

Produkttype

Vendeplattebor