



## Grundelement MK-skaft, med indvendig køling, 5xD, Type: 18



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	232273 18
GTIN	4062406105945
Artikelklasse	22G

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Med indvendig køling.

**Bemærk:**

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Indvendig køling: ja

Antal skær Z: 2

Ø-område D<sub>c</sub>: 18 - 24 mm

Nyttelængde L<sub>1</sub>: 171,5 mm

Morsekonus MK, størrelse: 3

Spændeskruer: 232990 TX9

### Teknisk beskrivelse

Morsekonus MK, størrelse	3
Spændeskruer	232990 TX9
Nyttelængde L <sub>1</sub>	171,5 mm
Ø-område D <sub>c</sub>	18 - 24 mm
Antal skær Z	2
Udførelse	5xD
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

