



Grundelement MK-skaft, med indvendig køling, 3×D, Type: 18



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	232272 18
GTIN	4062406105884
Artikelklasse	22G

Beskrivelse

Udførelse:

Med indvendig køling.

Ligenotet.

Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Indvendig køling: ja

Antal skær Z: 2

Ø-område D_c: 18 - 24 mm

Nyttelængde L₁: 69,8 mm

Morsekonus MK, størrelse: 3

Spændeskruer: 232990 TX9

Teknisk beskrivelse

Ø-område D _c	18 - 24 mm
Morsekonus MK, størrelse	3
Nyttelængde L ₁	69,8 mm
Spændeskruer	232990 TX9
Antal skær Z	2
Udførelse	3×D
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	ja

Produkttype

Vendeplattebor