



## Grundelement MK-skaft, med indvendig køling, 12×D, Type: 18



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 232275 18     |
| GTIN                | 4062406106065 |
| Artikelklasse       | 22G           |

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Med indvendig køling.

**Bemærk:**

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Reducér tilspændingsværdier  $f$  med 10% og  $v_c$ -værdier med 30%.

Indvendig køling: ja

Antal skær Z: 2

Ø-område  $D_c$ : 18 - 24 mm

Nyttelængde  $L_1$ : 288 mm

Morsekonus MK, størrelse: 3

Spændeskruer: 232990 TX9

### Teknisk beskrivelse

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Spændeskruer             | 232990 TX9     |
| Ø-område $D_c$           | 18 - 24 mm     |
| Nyttelængde $L_1$        | 288 mm         |
| Morsekonus MK, størrelse | 3              |
| Antal skær Z             | 2              |
| Udførelse                | 12×D           |
| Skaft                    | Morsekonus     |
| Indvendig køling         | ja             |
| Produkttype              | Vendeplattebor |

