



Grundelement MK-skaft, med indvendig køling, 12×D, Type: 12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	232275 12
GTIN	4062406106041
Artikelklasse	22G

Beskrivelse

Udførelse:

Med indvendig køling.

Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Reducér tilspændingsværdier f med 10% og v_c -værdier med 30%.

Indvendig køling: ja

Antal skær Z: 2

Ø-område D_c : 12 - 12,5 mm

Nyttelængde L_1 : 144 mm

Morsekonus MK, størrelse: 2

Spændeskruer: 232990 TX7

Teknisk beskrivelse

Spændeskruer	232990 TX7
Ø-område D_c	12 - 12,5 mm
Nyttelængde L_1	144 mm
Morsekonus MK, størrelse	2
Antal skær Z	2
Udførelse	12×D
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

