



Grundelement MK-skaft, med indvendig køling, 8×D, Type: 36



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	232274 36
GTIN	4062406106027
Artikelklasse	22G

Beskrivelse

Udførelse:

Til borer op til nøjagtighed IT10.

Med indvendig køling. **Ligenotet.**

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Reducér tilspændingsværdier f med 5 % og v_c-værdier med 10 %.

Teknisk beskrivelse

Morsekonus MK, størrelse	4
Ø-område D _c	36 - 47 mm
Spændeskruer	232990 TX20
Nyttelængde L ₁	349,3 mm
Antal skær Z	2
Udførelse	8×D
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

