

**Grundelement MK-skaft, med indvendig køling, 3×D, Type: 36****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	232272 36
GTIN	4062406105907
Artikelklasse	22G

Beskrivelse**Udførelse:**

Med indvendig køling.

Ligenotet.**Bemærk:**

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Indvendig køling: ja

Antal skær Z: 2

Ø-område D_c: 36 - 47 mm

Nyttelængde L₁: 120,6 mm

Morsekonus MK, størrelse: 4

Spændeskruer: 232990 TX20

Teknisk beskrivelse

Ø-område D _c	36 - 47 mm
Nyttelængde L ₁	120,6 mm
Spændeskruer	232990 TX20
Morsekonus MK, størrelse	4
Antal skær Z	2
Udførelse	3×D
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	ja

Produkttype

Vendeplattebor