



Grundelement MK-skaft, med indvendig køling, 8xD, Type: 48



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	232274 48
GTIN	4062406106034
Artikelklasse	22G

Beskrivelse

Udførelse:

Til boringer op til nøjagtighed IT10.

Med indvendig køling. **Ligenotet.**

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Reducér tilspændingsværdier f med 5 % og v_c-værdier med 10 %.

Teknisk beskrivelse

Ø-område D _c	48 - 65 mm
Morsekonus MK, størrelse	5
Nyttelængde L ₁	422,3 mm
Spændeskruer	232990 TX20
Antal skær Z	2
Udførelse	8xD
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

