



Grundelement MK-skaft, med indvendig køling, 5×D, Type: 12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	232273 12
GTIN	4062406105921
Artikelklasse	22G

Beskrivelse

Udførelse:

Med indvendig køling.

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Indvendig køling: ja

Antal skær Z: 2

Ø-område D_c: 12 - 12,5 mm

Nyttelængde L₁: 60,3 mm

Morsekonus MK, størrelse: 2

Spændeskruer: 232990 TX7

Teknisk beskrivelse

Nyttelængde L ₁	60,3 mm
Morsekonus MK, størrelse	2
Spændeskruer	232990 TX7
Ø-område D _c	12 - 12,5 mm
Antal skær Z	2
Udførelse	5×D
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

