



Grundelement MK-skaft, med indvendig køling, 8xD, Type: 12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	232274 12
GTIN	4062406105983
Artikelklasse	22G

Beskrivelse

Udførelse:

Med indvendig køling.

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Reducér tilspændingsværdier f med 5 % og v_c -værdier med 10 %.

Indvendig køling: ja

Antal skær Z: 2

Ø-område D_c : 12 - 12,5 mm

Nyttelængde L_1 : 111,1 mm

Morsekonus MK, størrelse: 2

Spændeskruer: 232990 TX7

Teknisk beskrivelse

Ø-område D_c	12 - 12,5 mm
Nyttelængde L_1	111,1 mm
Morsekonus MK, størrelse	2
Spændeskruer	232990 TX7
Antal skær Z	2
Udførelse	8xD
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	ja

Produkttype

Vendeplattebor