



Grundelement MK-skaft, med indvendig køling, 5×D, Type: 48



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 232273 48 |
| GTIN | 4062406105976 |
| Artikelklasse | 22G |

Beskrivelse

Udførelse:

Med indvendig køling.

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Indvendig køling: ja

Antal skær Z: 2

Ø-område D_c: 48 - 65 mm

Nyttelængde L₁: 231,8 mm

Morsekonus MK, størrelse: 5

Spændeskruer: 232990 TX20

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|----------------|
| Nyttelængde L ₁ | 231,8 mm |
| Morsekonus MK, størrelse | 5 |
| Ø-område D _c | 48 - 65 mm |
| Spændeskruer | 232990 TX20 |
| Antal skær Z | 2 |
| Udførelse | 5×D |
| Skaft | Morsekonus |
| Indvendig køling | ja |
| Produkttype | Vendeplattebor |

