

Garant GRIDLINE

Vario-filebænk med kabinet 24G, kan indstilles elektrisk i højden Bambusplade, 20×20G, Pladelængde: 1000/DEmm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	923291 1000/DE
GTIN	4062406103224
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse

Udførelse:

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Trinløs elektrisk højdejustering. Kan indstilles i højden med manuel knap. Tilslutningskabel med tysk Schuko-stik. Tilslutningseffekt 250 V / 50 Hz med maks. 340 W. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås.

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing < 12$ mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 150

Leveringsomfang:

2 × fodstykker med elektrisk højdeindstilling, 1 × par afstivningsvinkler, skuffekabinet, arbejdsplade.

Specialtilbehør:

Passende tilbehør såsom sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, pulverlakeret. **Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Bemærk:

Leveres umonteret. Den manuelle knaps position kan vælges frit. Ved opstilling på række er det nødvendigt at anvende forskydelig plade nr. 927220.

Teknisk beskrivelse

Skuffekabinet, dybde	650 mm
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Maks. bæreevne	400 kg
ComfortClose	nej
Skuffer, nyttebredde i G	20
Antal skuffer	2
Tilslutningsspænding	250 V
Serie	vario
Skuffer, nyttedybde i G	20
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Skuffekabinet, bredde	600 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Arbejdsplade, længde	1000 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Højdeindstillingsområde	850 - 1050 mm
Løfthastighed	9 mm/s
Skuffekabinet, højde	300 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde	225 mm
Vægt	74 kg
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 20
Energiforsyning	Akkudrevet
Energiforsyning	Med kabel

Nominel spænding	250 V
Stiktype indgang	F
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Højdeindstilling, arbejdsplads	850-1050 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	400 kg
Udførelse højdeindstilling	Elektrisk
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20x20G
Produkttype	Filebænk

Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	927800 150
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75