

Garant**Værktøjsholder til påskruningsfræser med gevind, BT 50, Gevind M × længde L1: M12X100****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 303141 M12X100 |
| GTIN | 4062406106188 |
| Artikelklasse | 31A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle skafter slebne efter hærkning.

Anvendelse:

Til skruefræser med gevind.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802.

Spåntagningsstrategi: HSC

Udragende længde, A-mål: 138 mm

Borings-Ø D₁, tolerance IT6: 12,5 mm

Ø D₂: 21 mm

Udvendig Ø D: 33 mm

Nyttelængde L₁: 100 mm

L₂: 10 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|---------|
| Ø D ₂ | 21 mm |
| Borings-Ø D ₁ , tolerance IT6 | 12,5 mm |
| Nyttelængde L ₁ | 100 mm |
| Gevind M | M12×100 |
| L ₂ | 10 mm |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Udragende længde, A-mål | 138 mm |
| Udvendig Ø D | 33 mm |
| Adapter | BT 50 |
| Holder-standard | JIS B6339 |
| Holder-standard | ISO 7388-2 |
| Form | ADB |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min ⁻¹ |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm |
| Spåntagningsstrategi | HSC |
| Produkttype | Påskruningsfræser-holder |

Tilbehør

| | |
|---|-----------|
| Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 50 | 308812 50 |
| Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50 | 308790 50 |
| Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50 | 308830 50 |
| Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50 | 308785 50 |
| Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50 | 308765 50 |
| Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50 | 308795 50 |
| Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50 | 308820 50 |
| Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 50 | 308810 50 |
| Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50 | 308760 50 |
| Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50 | 308780 50 |