

Garant**Værktøjsholder til påskruningsfræser med gevind, BT 50, Gevind M × længde L1: M10X50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303141 M10X50
GTIN	4062406106157
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle skafter slebne efter hærkning.

Anvendelse:

Til skruefræser med gevind.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802.

Spåntagningsstrategi: HSC

Udragende længde, A-mål: 88 mm

Borings-Ø D₁, tolerance IT6: 10,5 mm

Ø D₂: 18 mm

Udvendig Ø D: 23 mm

Nyttelængde L₁: 50 mm

L₂: 5 mm

Teknisk beskrivelse

Gevind M	M10×50
L ₂	5 mm
Nyttelængde L ₁	50 mm
Udvendig Ø D	23 mm
Ø D ₂	18 mm

Borings-Ø D ₁ , tolerance IT6	10,5 mm
Udragende længde, A-mål	88 mm
Adapter	BT 50
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Påskruningsfræser-holder

Tilbehør

Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308760 50
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308795 50
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 50	308810 50
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308812 50
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50	308785 50
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308790 50
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308765 50
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50	308780 50
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50