

**Garant****Værktøjsholder til påskruningsfræser med gevind konisk form, HSK-A 63,  
Gevind M × længde L1: M10X75****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	307044 M10X75
GTIN	4062406106799
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Konisk konstruktion.

Med Balluff-/RFID-chip-boring.

**Anvendelse:**

Til skruefræser med gevind.

**Specialtilbehør:**

Forlænger nr. 301358, reduktion nr. 301359, kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890.

**Bemærk:**

Densimet-holdere og hårdmetalforlængere til påskruningsfræsere nr. 301374 – 301379 og nr. 301361 – 301386.

Spåntagningsstrategi: HSC

Udragende længde, A-mål: 101 mm

Borings-Ø D<sub>1</sub>: 10,5 mm

Ø D<sub>2</sub>: 18 mm

Udvendig Ø D: 23 mm

Nyttelængde L<sub>1</sub>: 75 mm

L<sub>2</sub>: 5 mm

**Teknisk beskrivelse**

Udragende længde, A-mål	101 mm
Borings-Ø D <sub>1</sub>	10,5 mm

Ø D <sub>2</sub>	18 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Gevind M	M10×75
Udvendig Ø D	23 mm
Nyttelængde L <sub>1</sub>	75 mm
Adapter	HSK-A 63
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	ISO 12164-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Påskruningsfræser-holder