

Garant**Værktøjsholder til påskruningsfræser med gevind konisk form, HSK-A 63,
Gevind M × længde L1: M8X50****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 307044 M8X50 |
| GTIN | 4062406106751 |
| Artikelklasse | 31A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Konisk konstruktion.

Med Balluff-/RFID-chip-boring.

Anvendelse:

Til skruefræser med gevind.

Specialtilbehør:

Forlænger nr. 301358, reduktion nr. 301359, kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890.

Bemærk:

Hårdmetal-holdere og hårdmetalforlængere til påskruningsfræsere nr. 301374 – 301379 und Nr. 301361 – 301368.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|--------|
| Udvendig Ø D | 23 mm |
| Borings-Ø D ₁ | 8,5 mm |
| Gevind M | M8x50 |
| Ø D ₂ | 13 mm |
| L ₂ | 5 mm |
| Udragende længde, A-mål | 76 mm |
| Nyttelængde L ₁ | 50 mm |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Adapter | HSK-A 63 |
| Holder-standard | DIN 69893 |
| Holder-standard | ISO 12164-1 |
| Form | A |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min ⁻¹ |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 μm |
| Spåntagningsstrategi | HSC |
| Produkttype | Påskruningsfræser-holder |