

Garant GRIDLINE

Væskeskab med kunststofdunke, Højde mm / antal oliedunke: 1500/14**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 980022 1500/14 |
| GTIN | 4062406107048 |
| Artikelklasse | 9GK |

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabil pladestålskonstruktion med forstærkede fløjflåger, der kan låses med et skydegreb med **stiftcylinderlås**. Skabet er forsynet med en **separat udtrækssikring**. Takket være den separate udtrækssikring kan der kun åbnes 1 udtrækshylde ad gangen. Dermed er skabet i vid udstrækning sikret mod at vælte. Mulighed for holdere til skuffer og udtrækshylder i 25 millimeters afstand.

Væskeskab med oliedunke af **kunststof** (nr. 980060).

Bestykning:

Antal hylder, udtrækkelige: 3

Antal oliedunke (10 liter): 10

Antal oliedunke (25 liter): 4

Antal olieopsamlingsbeholder: 1

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, døre antracit RAL 7016 **pulverlakerede**.

Bemærk:

Skabet kan også bruges uden oliedunke. Udstyr efter behov: Passende udtrækshylder, se nr. 980052.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------------------|---|
| Nyttehøjde | 1350 mm |
| Bredde | 750 mm |
| Skabsfronter | Massiv metallåge |
| Højde | 1500 mm |
| Dybde | 700 mm |
| Vægt | 136 kg |
| Materialetykkelse | 1,2 mm |
| Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 200 kg |
| Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % |
| Skuffeudtræk | Udtræksspærre |
| Højdeindstilling i intervaller | 25 mm |
| Cylinderlås | Modulær låseindsats |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkttype | Olieskab |